

品番：EA742GC-42

品名：-35～+70℃ 輸送用温湿度ロガー



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 25,000円(税抜) / 27,500円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 25,000円(税抜) / 27,500円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/24 07:51現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0800ページ                      |      |   |



## 仕様

|          |                     |         |                          |
|----------|---------------------|---------|--------------------------|
| メーカー     | テストー (testo)        | 型番      | 0572 1843 (testo 184 T3) |
| 測定範囲     | -35～70℃             | 分解能     | 0.1℃                     |
| 精度       | ±0.5℃               | 電源      | リチウム電池                   |
| サイズ      | 44(W)×12(D)×97(H)mm | 防塵・防水   | IP67                     |
| 付属品      | バッテリー、両面テープ         | 記録容量    | 40,000データ                |
| 重量       | 45g                 | バッテリー寿命 | 約500日                    |
| インターフェイス | USB(ダイレクト接続)        | 測定間隔    | 1分～24時間                  |
| 動作温度     | -35～+70℃            | 保管温度    | -35～+70℃                 |
| チャンネル数   | 1ch(内蔵)             | 材質      | プラスチック(ABS樹脂)            |
| アラーム     | LEDと画面表示            |         |                          |

航空機搭載可能基準「RTCA DO 160 Section21 Categorl H」に適合。

ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要

スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。

精密機器などの輸送時の温度をモニタリングできます。

医薬品、食品、電子精密機器などの輸送時の温度をモニタリングする温度データロガーです。

荷物に同梱すると、目的地までの温度をメモリに記録し、着荷時に確認できます。

あらかじめ設定したしきい値の逸脱があれば、アラームLEDにより一目でわかります。

専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.