

品番：EA742GC-47

品名：-20～+70℃ 輸送用温湿度ロガー(衝撃)



販売価格	62,000円(税抜) / 68,200円(税込)		
カタログ価格	62,000円(税抜) / 68,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/06 11:37現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0800ページ		



仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	0572 1846 (testo 184 G1)
測定範囲	温度: -20～70℃ 湿度: 0～100%RH 衝撃: 0～27G	測定項目	湿湿度・衝撃度
分解能	温度: 0.1℃ 湿度: 0.1%RH 衝撃: 0.1G	精度	温度: ±0.5℃ (0～+70℃)、±0.8℃ (-20～0℃) 湿度: ±(1.8%RH+測定値の3%)、±0.03%RH/K (0～60℃) 衝撃: ±(0.1G+測定値の5%)
電源	リチウム電池 (内蔵)	サイズ	40(W)×12(D)×97(H) mm
付属品	ブラケット	記録容量	64,000データ
防塵・防水	IP30	重量	45g
バッテリー寿命	約120日	インターフェイス	USB (ダイレクト接続)
測定間隔	1分～24時間	動作温度	-20～+70℃
保管温度	-55～+70℃	チャンネル数	5ch (内蔵)
材質	プラスチック (ABS樹脂)	アラーム	LEDと画面表示

航空機搭載可能基準「RTCA DO 160 Section 21 Category H」に適合。

専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能

スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。

精密機器などの輸送時の温湿度と衝撃度をモニタリングできます。

ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要

美術品、電子精密機器、医薬品、食品などの輸送時の温湿度と衝撃度をモニタリングする温湿度データロガーです。

荷物と同梱すると、目的地までの温湿度および衝撃イベントをメモリに記録し、着荷時に確認できます。

あらかじめ設定したしきい値の逸脱があれば、アラームLEDにより一目でわかります。

輸送中の温湿度及び衝撃のロギングに最適

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.