

品番 : EA742GC-51

品名 : CO2・温度・湿度データロガー(無線式)



販売価格	75,000円(税抜)／82,500円(税込)		
カタログ価格	75,000円(税抜)／82,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/19 11:18現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0769ページ 0799ページ		



## 仕様

メーカー	新コスモス電機	型番	SEN2-JP/CON2-JP
仕様	コネクトCO2センサー+コネクトセルラー	サイズ	コネクトCO2センサー: 45×43×102mm コネクトセルラー: 41×23×72mm
電源	コネクトCO2センサー: USB-C(400mAh バッテリー内蔵) コネクトセルラー: AC100V 50 /60Hz	【主な機能:コネクトCO2センサー】	CO2濃度/温・湿度測定、表示 CO2濃度LED表示(4段階)
【主な機能:コネクトセルラー】	CO2センサーの通信モジュール(通信距離7m以内) 混雑状況分析(半径7m以内) ※Wi-Fi接続中の端末はカウントしません。	測定範囲	CO2: 360~5,000ppm 温度: -10~40°C 湿度: 10~90%
分解能	CO2: 50ppm 温度: 1°C 湿度: 1%	精度	CO2: 50ppm±指示値の3% 温度: ±2°C 湿度: ±5°C
コネクトCO2センサーで換気状況を見る化し、コネクトセルラーで混雑状況を見る化することができます。			
二酸化炭素(CO2)濃度を測定して、換気状況を見る化します。			
周辺のスマートフォン等の利用者数を計測して混雑状況を見る化します。			
換気状況の見える化で適切な換気のタイミングがわかる→密閉状況の改善			

混雑状況の見える化で混雑を避ける対策がとれる→密集・密接状態の回避

専用アプリで詳細表示や通知も

工事不要で設置が簡単

信頼性の高いCO2センサ搭載

### 代替品

	品番 EA733AJ-21 コメント 仕様ご確認下さい。
---	---------------------------------

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.