

品番：EA742GC-51

品名：CO2・温度・湿度データロガー(無線式)



販売価格	75,000円(税抜) / 82,500円(税込)		
カタログ価格	75,000円(税抜) / 82,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/20 20:01現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0769ページ0799ページ		



仕様

メーカー	新コスモス電機	型番	SEN2-JP/CON2-JP
仕様	コネク特CO2センサー+コネク特セルラー	サイズ	コネク特CO2センサ: 45×43×102mm コネク特セルラー:41×23×72mm
電源	コネク特CO2センサ:USB-C(400mAh バッテリー内蔵) コネク特セルラー:AC100V 50 /60Hz	【主な機能:コネク特 CO2センサ】	CO2濃度/温・湿度測定、表示 CO2濃度LED表示(4段階)
【主な機能:コネク特セル ラー】	CO2センサの通信モジュール(通信距 離7m以内) 混雑状況分析(半径7m以内) ※Wi-Fi接続中の端末はカウントしま せん。	測定範囲	CO2:360~5,000ppm 温度:-10~40℃ 湿度:10~90%
分解能	CO2:50ppm 温度:1℃ 湿度:1%	精度	CO2:50ppm±指示値の3% 温度:±2℃ 湿度:±5℃

コネク特CO2センサーで換気状態を見える化し、コネク特セルラーで混雑状態を見える化することができます。

二酸化炭素(CO2)濃度を測定して、換気状態を見える化します。

周辺のスマートフォン等の利用者数を計測して混雑状態を見える化します。

換気状態の見える化で適切な換気のタイミングがわかる→密閉状態の改善

混雑状況の見える化で混雑を避ける対策がとれる→密集・密接状態の回避

専用アプリで詳細表示や通知も

工事不要で設置が簡単

信頼性の高いCO2センサ搭載

代替品



品番 EA733AJ-21

コメント 仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.