

品番 : EA742GC-61

品名 : 温湿度データロガー



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 20,400円(税抜)／22,440円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 20,400円(税抜)／22,440円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/02/19 11:13現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0801ページ                      |      |   |



## 仕様

|        |                              |      |   |
|--------|------------------------------|------|---|
| 測定範囲   | 温度:-40～+70°C、湿度:0～100%RH     | 測定項目 | ・周囲温度<br>・相対湿度<br>・露点   |
| 分解能    | 0.1°C/0.1%RH                 | 精度   | 温度:±1°C(-10%RH～+40%RH)<br>湿度:±3%(40～60%RH)<br>露点:±2°C(40%RH～100%RH) |
| 測定間隔   | 10/20/30秒                    | 記録容量 | 49050データ  |
| 使用可能範囲 | -40～70°C                     | サイズ  | 48(W)×33(D)×94(H)mm   |
| 重量     | 136g                         | 電源   | 3.6Vリチウムイオン電池×1本  |
| 機能     | ・最小/最大表示<br>・アラーム<br>・盗聴防止機能 |      |   |

日付/時刻付きデータメモリ

測定値の表示は°Cと°Fを切り替えることができます。

付属CDの解析アプリケーション(PC用)を使用することで測定分析が可能です。

(※解析アプリケーションはWindows11に対応しておりません。)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

