

品番：EA742GC-61

品名：温湿度データロガー



販売価格	20,400円(税抜) / 22,440円(税込)		
カタログ価格	20,400円(税抜) / 22,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/11 11:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0801ページ		



仕様

測定範囲	温度:-40~+70°C、湿度:0~100%RH	測定項目	・周囲温度 ・相対湿度 ・露点
分解能	0.1°C/0.1%RH	精度	温度:±1°C(-10%RH~+40%RH) 湿度:±3%(40~60%RH) 露点:±2°C(40%RH~100%RH)
測定間隔	10/20/30秒	記録容量	49050データ
使用可能範囲	-40~70°C	サイズ	48(W)×33(D)×94(H)mm
重量	136g	電源	3.6Vリチウムイオン電池×1本
機能	・最小/最大表示 ・アラーム ・盗聴防止機能		

日付/時刻付きデータメモリ

測定値の表示は°Cと°Fを切り替えることができます。

付属CDの解析アプリケーション(PC用)を使用することで測定分析が可能です。
(※解析アプリケーションはWindows11に対応しておりません。)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

