

品番：EA742GC-6A

品名：温湿度データロガー



販売価格	30,000円(税抜)／33,000円(税込)		
カタログ価格	30,000円(税抜)／33,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/02 22:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0814ページ		



仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	05720566 (testo174H)
測定範囲	温度: -20～+70℃、 湿度: 0～100%RH(at23℃)	仕様	本体+データ収集器
分解能	温度: 0.1℃、 湿度: 0.1%RH	精度(±1digit)	温度: ±0.5℃、 湿度: ±3%RH(2～98%RH)
記憶容量	16,000データ	電源	CR2032×2個(付属)
サイズ	38(W)×18.5(D)×60(H)mm	重量	35g(本体のみ)
付属品	インターフェイス、壁取付けブラケット	防塵・防水	IP20取得品
チャンネル数	2ch(内蔵×2)	インターバル	1分～24時間
材質	プラスチック	電池寿命	1年(15分間隔)
動作温度	-20～+70℃	保管温度	-40～+70℃

USBインターフェイス付でパソコンにデータ転送。

大容量メモリで長期間の倉庫・グリーンハウス・製造ラインなどの管理に。

本体を追加していくことで、倉庫やグリーンハウス内の複数の場所の温湿度管理が簡単にできます。

温度・湿度を一定間隔で記録し、測定データの分析ができる信頼性の高いミニ温湿度ロガーです。

小型なので倉庫や保管庫、オフィスなどに手軽に設置ができます。

最大16,000件の温湿度(各8,000件)の測定結果を本体に保存できます。
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ
ソフトウェアを使ってPC上でデータを簡単に分析(3種類のソフトウェアバージョンがあり、うちBasicソフトウェアはフリーダウンロード可能)
簡単にバッテリー交換可能
限界値逸脱の表示
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.