

品番：EA742GC-7

品名：温度・湿度・気圧データロガー



販売価格	84,000円(税抜) / 92,400円(税込)		
カタログ価格	84,000円(税抜) / 92,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/22 01:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	テスター (testo)	型番	05721765 (testo176H1)
測定範囲	温度: -20~+70°C 湿度: 0~100%RH	チャンネル数	4ch (外付温湿×2)
分解能	温度: 0.1°C 湿度: 0.1%RH	精度	温度: ±0.2°C 湿度: ±2%
記録容量	200万データ	電源	5903リチウム電池×1個(付属)
サイズ	63(W)×33(D)×103(H)mm	重量	220g
防水機能	IP65	計測間隔	1秒~24時間
インターフェイス	USB(PCと接続)、SDカード(データ収集用)	電池寿命	8年(計測間隔: 15分、+25°Cの環境で)
付属品	壁掛けブラケット、ロック、出荷検査書		

温度・湿度・露点演算・絶対湿度測定が可能

柔軟な構成を可能にするセンサ外付けタイプのデータロガー

最大で2本の温度または温度／湿度プローブ(別売)を接続して、個別の要件に合わせて室内や恒温恒湿槽に設置できます。

温湿度データロガーは、クリーンルーム、恒温恒湿槽、インキュベータ、空調設備など、研究開発や製薬分野での厳密な温度・湿度モニタリングに適しています。

温湿度プローブはケーブルタイプなので、狭い場所にも設置しやすく、温度と湿度を最大2つずつ同時に記録可能

ソフトウェアを使ってPC上でデータを簡単に分析(3種類のソフトウェアバージョンがあり、うちBasicソフトウェアはフリーダウンロード可能)

簡単にバッテリー交換可能

バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ

限界値逸脱の表示

※mini-B USBケーブルは同梱されていません。データロガーご注文の際に一緒にご注文いただくか、市販のものをご利用ください。また、SDカードは2GBのみに対応しております。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA742GC-16</p> <p><b>コメント</b></p>
---	--

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.