

品番：EA742GC-9

品名：温度湿度プローブ(ケーブル無)



販売価格	20,400円(税抜) / 22,440円(税込)		
カタログ価格	20,400円(税抜) / 22,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/07 22:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0800ページ		

#### 仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	05722154
測定範囲	温度: -30~50℃ 湿度: 0~100%RH	センサーサイズ	φ15×110mm(先端: φ12mm)
仕様	ケーブルなし	適合本体	EA742GC-16

デジタル温湿度プローブ(φ12 mm)をプラグインして相対湿度と温度を高精度に測定します。

空気の温度と湿度を迅速かつ確実に測定

コンパクトにロガーに直接プラグイン

保管倉庫、冷蔵保管場所、作業室、または空調/換気ダクトの温度と相対湿度の測定に最適です。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.