

品番：EA742GC-9A

品名：温度湿度プローブ(ケーブル無)



販売価格	34,000円(税抜)／ 37,400円(税込)		
カタログ価格	34,000円(税抜)／37,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/12/17 02:32現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	05722154
測定範囲	温度: -30～+50℃ 湿度: 0～100%rh	センサーサイズ	φ 15×110mm(先端: φ 12mm)
仕様	ケーブルなし	適合本体	EA742GC-16
デジタル温湿度プローブ(φ 12mm)をプラグインして相対湿度と温度を高精度に測定します。			
空気の温度と湿度を迅速かつ確実に測定			
保管倉庫、冷蔵保管場所、作業室、または空調/換気ダクトの温度と相対湿度の測定に最適です。			
コンパクトにロガーに直接プラグイン			
温湿度ショートプローブ付			
アプリケーションの概要 高精度の温湿度プローブに測定器をセットすれば次のようなアプリケーションに最適です。 ・貯蔵・冷蔵および作業区域、または空調/換気ダクトでの相対湿度や温度の測定 ・熱快適性の評価 ・品質基準に準拠した生産設備の環境条件のチェック			
良好な空気流により相対湿度を測定する湿度センサは、ハウジングに搭載された湿度センサと比較しても応答時間がかなり速くなります。長期間の安定性により、何年使用した後でも、高い信頼性と正しい測定結果を維持します。			
インテリジェント校正コンセプト 温湿度プローブはデジタル測定の高い確実性を提供します。デジタルプローブはプローブ内で直接読み取りを処理できるため、計測器測定の不確実性はありません。プローブはデータロガーなしに、個別に校正に出していただくことができます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.