

品番 : EA742H-1

品名 : データロガー用データ収集器



販売価格	9,600円(税抜) / 10,560円(税込)		
カタログ価格	9,600円(税抜) / 10,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/19 18:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0788ページ0802ページ		



## 仕様

メーカー	日置電機(HIOKI)	型番	LR5091
サイズ	83(W)×19(D)×61(H)mm	重量	43g
コード長	1m	インターフェース	USB2.0 (対応OS:Windows XP、Vista、7、 Windows10)
通信方法	データミニ間: 赤外線光通信 PC間: USB2.0、Full Speed対応	適合品番	EA742HD-1、-2、-3、HE、HF、HG用
電源	バスパワーで動作	機能	設定: LR5000sロガーと赤外線通信 し、設定の送信/取得 グラフ機能: 最大16chまでのグラフ表 示、統計データ表示他 印刷: グラフと統計データ他 エクスポート機能 (データのCSV出力、 EXCEL貼り付け) インポート機能 (クランプ電力計3169 のテキストファイル読み込み ※記録間 隔1秒以上のデマンドパラメータのみ 可能) データ加工: スケーリング、電力演算、 電力料金計算、稼働率計算、積算、露 点温度計算、項目間演算
付属品	・USBケーブル(1m)×1 ・LR5000用ユーティリティ(CD-R)×1	使用温湿度範囲	温度:0°C~40°C、湿度:80%RH以下 (結露なきこと)

収集したデータをPCに転送。

付属ソフトで、データを簡単にグラフ化・印刷できます。

付属ソフトで、カーソル間の最大値/最小値/平均値などを演算可能。

屋内使用

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.