

品番：EA742H-2

品名：データロガー用データ収集器



販売価格	50,600円(税抜) / 55,660円(税込)		
カタログ価格	50,600円(税抜) / 55,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/10 03:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0788ページ0802ページ		



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	LR5092
サイズ	91(W)×31(D)×141(H)mm	重量	213g
電源	単3電池×2本(付属)	インターフェイス	USB2.0 (対応OS: Windows XP、Vista、7、Windows10対応)
通信方法	データミニ間: 赤外線光通信 PC間: USB2.0、Full Speed対応	表示部	データミニ設定条件 収集データ (リスト, グラフ, 数値他)
内部メモリ	60,000データ × 16 ch (瞬時値) 15,000データ × 16 ch (統計値) データミニの設定 (最大 1条件)	外部記憶	SDメモリカード データミニの記録データ (ほぼ無制限), 設定 (最大16条件)を保存
連続使用時間	約12時間	データ収集	約500回
機能	データミニ ⇒ 内部メモリ/SDカードへ データ収集, 収集後グラフ表示 内部メモリ/SDカード ⇒ データミニへ 設定・時計転送 データミニ ⇒ PCへデータ転送 PC ⇒ データミニへ設定・時計転送	適合品番	EA742HD-1、HD-2、HD-3、HE、HF、HG用
付属品	・取扱説明書×1 ・操作ガイド×1 ・USBケーブル(1m)×1, ・LR5000用ユーティリティ(CD-R)×1	使用温湿度範囲	温度: 0℃～40℃、湿度: 80%RH以下 (結露なきこと)

収集したデータをPCに転送。

記録したデータを内部メモリに収集、画面でグラフ表示。最大、最小、平均値表示ができます。

データミニのデータを内部メモリまたはSDカードに保存

屋内使用

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.