品番: EA742HB-1A

品名:温度データロガー




販売価格	<b>24,900円</b> (税抜)/ 27,390円(税込)				
カタログ価 格	24,900円(税抜)/27,390円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/05 12:54現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ	0816ページ				

















## 仕様

メーカー	日置電機(HIOKI)	型番	※ESCOオリジナルセット品
仕様	本体+センサー	測定範囲(1ch)	-40~180℃
分解能	0.1℃	測定間隔	1/2/5/10/15/20/30秒、 1/2/5/10/15/20/30/60分
記憶容量	瞬時値記録: 60,000データ, 統計値 記録: 15,000データ	記録モード	瞬時値記録:記録間隔ごとの瞬時値を 記録 統計値記録:1秒間隔で測定し記録間 隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を 記録
記録方法	ワンタイム:メモリフル時記録停止 エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 本体キー操作または予約時刻で開始 本体キー操作または予約時刻で停止、 またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて)	使用可能範囲	−20~70℃、80%RH以下
電源	単3電池×1本(付属)	電池寿命	約2年(瞬時値記録、記録間隔1分、省電力、20℃の場合) 約2ヶ月(記録間隔1秒、20℃の場合)
サイズ	79(W)×28(D)×57(H)mm	重量	105g
確度	基本確度:±0.5℃(本体+センサ確度、0.0~35.0℃にて)	インターフェイス	通信アダプタまたはデータコレクタと赤 外線通信

	※基本確度は代表値です		
使用場所	屋内使用、汚染度2、高度2000mまで	適合規格	安全:EN61010 EMC:EN61326
温度センサ	使用温度範囲:-40~180℃ 応答時間:約100秒(90%応答) 防水性:防侵型(JIS C 9020、本体接 続状態にて) 長さ:1m センサ部: φ6×28mm	その他機能	・常に1回前の記録データをバックアップ ・電池消耗時も記録データ/設定条件 をバックアップ ・電池交換時に記録動作と時計を約 30秒間保持
防塵·防水	IP54取得品	付属品	<ul><li>・取扱説明書</li><li>・操作ガイド</li><li>・スタンド</li></ul>

別売データ収集器(EA742H-1、-2)を使ってPCにデータを転送可能

設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ

一目で分かりやすい2項目表示

記録を停止しないでPCにデータ転送可能(別売りオプションが必要)

記録しながら電池交換 (電池を外しても約30秒間は記録を継続)

最大で従来比3倍の記録容量 (1chあたり60000データ)

変化を逃さず記録する、統計値記録モードを新搭載

電池がなくなっても測定データは消えません

万が一の誤操作でも安心 (一つ前の記録データをバックアップ)

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.