

品番：EA742HC-1

品名：温湿度データロガー(ワイヤレス)



販売価格	43,100円(税抜) / 47,410円(税込)		
カタログ価格	43,100円(税抜) / 47,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 00:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0802ページ		



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	LR8514
仕様	本体のみ(センサー別売)	測定項目	温度・湿度
測定範囲 (温度2ch+湿度2ch)	[温度] -40℃~80℃, レンジ100℃f.s., 最高分解能0.1℃ [湿度] 0%rh~100%rh, レンジ100%rh f.s., 最高分解能0.1%rh	精度	温度: ±0.5℃(10~60℃) 湿度: ±3%RH(20~30℃、20%~90%RH)
記録間隔	0.5秒~30秒、1分~60分(14切替)	記録容量	最大500,000データ/1ch
記録モード	瞬時値記録	表示内容	測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値等
機能	警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、パスワード認証	電源	単3電池×2本(付属) AC100~240Vアダプタ(別売) 外部電源
サイズ	85(W)×31(D)×61(H)mm	重量	95g(電池含まず)
対応機器	Windows PC、Windowsタブレット(ソフトPC付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末、 【通信距離】: 見通し30m(PC、タブレットの性能による)	連続使用時間	約3.5ヶ月(記録間隔1分、Bluetooth OFF) 約20日(記録間隔1秒、Bluetooth ON) 約5日(記録間隔0.5秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)
付属品	CD-R(取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定	用途	工場や農業現場の環境温度・湿度管理に。

ガイド、電波使用上の注意、単3形アルカリ乾電池×2本

±3%rhの高精度湿度センサ

2か所の温度・湿度をそれぞれ同時記録、比較調査に便利

設置スペースを気にしない小型2chモデル

3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源)

記憶容量 1chあたり50万データ

タブレット、スマートフォン用アプリを使ってデータ回収できます。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.