

品番：EA742HC-10

品名：ワイヤレス温湿度ロガー



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 69,500円(税抜) / 76,450円(税込)    |      |    |
| カタログ価格  | 69,500円(税抜) / 76,450円(税込)    |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/07 23:08現在) |      |    |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | ST |
| カタログページ | 0802ページ                      |      |    |



#### 仕様

|                       |                                                                                                        |      |                                                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| メーカー                  | 日置電機 (HIOKI)                                                                                           | 型番   | LR8514※ESCOオリジナルセット品                                |
| 測定範囲<br>(温度2ch+湿度2ch) | 温度:-40~80℃、湿度:0~100%RH                                                                                 | 仕様   | 本体+センサー                                             |
| 測定項目                  | 温度・湿度                                                                                                  | 精度   | 温度:±0.5℃(10~60℃)、<br>湿度:±3%RH(20~30℃、20%<br>~90%RH) |
| 記録間隔                  | 0.5秒~30秒、1分~60分(14切替)                                                                                  | 記録容量 | 最大500,000データ/1ch                                    |
| 記録モード                 | 瞬時値記録                                                                                                  | 表示内容 | 測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値等                       |
| 機能                    | 警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン                                                             | 電源   | 単3電池×2本(付属)<br>AC100~240Vアダプタ(別売)<br>外部電源           |
| 連続使用時間                | 約3.5か月(記録間隔1分、BluetoothR OFF)<br>約20日(記録間隔1秒、BluetoothR ON)<br>約5日(記録間隔0.5秒、LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時) | サイズ  | 85(W)×31(D)×61(H)mm                                 |
| 重量                    | 95g(電池含まず)                                                                                             | 対応機器 | Windows PC、Windowsタブレット(ソフトPC付属)、Androidスマートフォン     |

|                                 |                     |     |                                                          |
|---------------------------------|---------------------|-----|----------------------------------------------------------|
|                                 |                     |     | たはAndroidタブレット端末、<br>【通信距離】:見通し30m(PC、タブレットの性能による)       |
| 用途                              | 工場や農業現場の環境温度・湿度管理に。 | 付属品 | CD-R×1(取扱説明書,ロガーユーティリティ,ワイヤレスロガーコレクタ),測定ガイド×1,電波使用上の注意×1 |
| タブレット、スマートフォン用アプリを使ってデータ回収できます。 |                     |     |                                                          |
| 2か所の温度・湿度をそれぞれ同時記録、比較調査に便利      |                     |     |                                                          |
| 設置スペースを気にしない小型2chモデル            |                     |     |                                                          |
| 3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源)   |                     |     |                                                          |
| 記憶容量 1chあたり50万データ               |                     |     |                                                          |
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。    |                     |     |                                                          |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.