品番: EA742HD-11

品名:電圧・熱電対ロガー(ワイヤレス)



販売価格	65,100円 (税抜)/71,610円(税込)				
カタログ価 格	65,100円(税抜)/71,610円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 00:15現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0800ページ				





仕様

メーカー	日置電機(HIOKI)	型番	LR8515
仕様	本体のみ ※本体のみでは使用不可。 別売センサーと同時に使用して下さ い。	測定項目	電圧、熱電対K·T
測定範囲(2ch)	本体電圧:±50mV~±50V、 K:-200~999.9℃、 T:-200~400℃(別売センサー:90℃ まで)	チャネル数	2ch(電圧・熱電対についてchごと設定可能, ch間絶縁) 入力端子:M3ネジ端子台
最大入力電圧	DC±50V,チャネル間最大電圧 DC60V	精度	電圧:±0.05mV(50mVレンジ)、 熱電対:±0.8℃(熱電対K:-100 ~999.9℃時)
表示内容	測定値、日付、時刻、記録データ数、最 大値、最小値、平均値等	記録間隔	0.1秒~30秒、1分~60分(16切替)
記録容量	最大500,000データ/1ch	電源	·単3電池×2本(付属) ·AC100~240Vアダプタ(別売) ·外部電源
連続使用時間	約2.5か月 (記録間隔1分, BluetoothR OFF) 約7日 (記録間隔1秒, BluetoothR ON) 約2日 (記録間隔0.1秒, LR8410また はLR8416でリアルタイム測定時)	サイズ	85(W)×38(D)×75(H)mm

重量	126g(電池含まず)	機能	警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、パスワード認証
対応機器	Windows PC、Windowsタブレット(ソフトPC付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末、 【通信距離】: 見通し30m(PC、タブレットの性能による)	用途	・熱流センサを繋いで手軽に熱の流れを確認に。 ・電機・自動車・輸送機の各種試験に。 ・日射計を繋いでPVのメンテナンスに。 ・電圧と温度の相関を確認に。
付属品	・CD-R×1(取扱説明書,ロガーユーティリティ,ワイヤレスロガーコレクタ)・測定ガイド×1・電波使用上の注意×1		

1台で電圧入力、熱電対K、Tに対応

タブレット、スマートフォン用アプリを使ってデータ回収できます。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.