

品番：EA742HF-7

品名：[EA742HF用] クランプセンサー



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 13,200円(税抜) / 14,520円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 13,200円(税抜) / 14,520円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/09 23:11現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0788ページ                      |      |   |

#### 仕様

|               |                         |                     |                         |
|---------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| メーカー          | 日置電機 (HIOKI)            | 型番                  | 9695-02                 |
| オプション         | φ15mmクランプセンサー           | 定格                  | CATIII 300V             |
| 定格測定電流        | AC 50A                  | 最大測定電流<br>(45~66Hz) | 60A連続                   |
| 出力レート         | AC10mV/A                | 振幅確度(45~66Hz)       | ±0.3%rdg.±0.02%f.s.     |
| 位相確度(45~5kHz) | ±2°                     | 周波数特性(確度からの<br>偏差)  | 40Hz~5kHzで±1%以内         |
| 対地間最大定格電圧     | AC300V rms以下(絶縁導体)      | 使用温湿度範囲             | 0~50°C,80%rh以下(結露しないこと) |
| サイズ           | 50.5(W)×18.7(D)×58(H)mm | 重量                  | 50g                     |
| 出力端子          | M3端子台                   | 適合品番                | EA742HF、旧EA742GH用       |

CE非対応

使用する場合は、EA742HF-8が必要です。

商用電源ライン・インバータに対応

狭い箇所でも電線をクランプしやすい小型形状

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.