品番: EA742HF-7

品名: [EA742HF用] クランプセンサー



販売価格	13,200円(税抜)/14,520円(税込)				
カタログ価 格	13,200円(税抜)/14,520円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/05 12:19現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0800ページ				



## 仕様

メーカー	日置電機(HIOKI)	型番	9695-02		
オプション	φ15mmクランプセンサー	定格	CATIII 300V		
定格測定電流	AC 50A	最大測定電流 (45~66Hz)	60A連続		
出力レート	AC10mV/A	振幅確度(45~66Hz)	±0.3%rdg.±0.02%f.s.		
位相確度(45~5kHz)	±2°	周波数特性(確度からの 偏差)	40Hz~5kHzで±1%以内		
対地間最大定格電圧	AC300V rms以下(絶縁導体)	使用温湿度範囲	0~50℃,80%rh以下(結露しないこと)		
サイズ	50.5(W)×18.7(D)×58(H)mm	重量	50g		
出力端子	M3端子台	適合品番	EA742HF、旧EA742GH用		
CE非対応					
使用する場合は、EA742HF-8が必要です。					
商用電源ライン・インバータに対応					
狭い箇所でも電線をクランプしやすい小型形状					

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.