

品番：EA742HH

品名：パルスロガー(ワイヤレス)



販売価格	50,400円(税抜) / 55,440円(税込)		
カタログ価格	50,400円(税抜) / 55,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/10 00:53現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0788ページ		



仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	LR8512
仕様	本体 ※本体のみでは使用不可、別売センサーと同時に使用して下さい。	測定範囲(2ch)	積算:0~1000Mパルス 回転数:0~5000/n
チャンネル数	2ch (GND共通)	測定モード	積算(加算/瞬時),回転数,ロジック(記録間隔ごと1/0を記録)
入力形態	無電圧a接点(常開接点),オープンコレクタ,電圧入力 (DC0V~50V)	記録間隔	0.1秒~30秒、1分~60分(16切替)
記録容量	最大500,000データ/1ch	表示内容	測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値等
機能	警報、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、パスワード認証	電源	・単3電池×2本(付属)、 ・AC100~240Vアダプタ(別売)、 ・外部電源
連続使用時間	約2か月 (記録間隔1分, BluetoothR OFF) 約14日 (記録間隔1秒, BluetoothR ON) 約5日 (記録間隔0.1秒, LR8410またはLR8416でリアルタイム測定時)	サイズ	85(W)×31(D)×61(H)mm
重量	95g(電池含まず)	対応機器	Windows PC、Windowsタブレット(ソフトPC付属)、AndroidスマートフォンまたはAndroidタブレット端末、

			【通信距離】:見通し30m(PC、タブレットの性能による)
用途	空調等の流量・車速等のパルス積算に。	付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・CD-R×1(取扱説明書,ロガーユーティリティ,ワイヤレスロガーコレクタ) ・測定ガイド×1 ・電波使用上の注意 ・接続ケーブル×2
タブレット、スマートフォン用アプリを使ってデータ回収できます。			
設置スペースを気にしない小型2chモデル			
通信が途切れている間の測定データも保持			
3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源)			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.