

品番：EA742MD-51

品名：デジタル最高・最低温度計・湿度計



販売価格	28,100円(税抜)／30,910円(税込)		
カタログ価格	28,100円(税抜)／30,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/07/27 17:32現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0823ページ		



仕様

メーカー	エンベックス気象計 (EMPEX)	型番	EX-502
測定範囲	温度: -30～100℃ 湿度: 0～100%RH	分解能	温度: 0.1℃、湿度: 0.1%RH
測定精度	温度: ±0.3℃ (-30～90℃)、±0.4℃ (それ以外) 湿度: ±2%RH (0～90%、25℃)	電源	CR2032×2個 (付属) または外部電源DC5V (付属USBケーブル使用)
サイズ	68×120×19mm	重量	95g (電池含)
外部センサー	センサー: φ22×130mm コード長: 1.5m	サンプリング	1回/1秒～120分選択
電池寿命	連続使用で約100時間以上 (サンプリング周期1回/秒の場合)	表示・機能	・温度・湿度リアルタイム表示 ・最高・最低温度、湿度表示 ・一時記録50ポイント (温度・湿度) ・過去1時間毎呼出し表示 (最大24時間、温度、湿度) ・年月日・時間表示 ・バッテリー残量表示/電源表示 ・データ出力機能 (現在温度・湿度、ログデータ)
ログ記録点数	8000ポイント	インターフェース	USB (Mini-B)
専用コントロールソフトウェア	ウェザーコムマネージャー (Windows)	材質	ABS樹脂

付属品	取扱説明書、卓上スタンド、USBケーブル、温湿度計検査成績書	動作範囲	本体：－10～50℃（※結露しない事） プローブ：－30～100℃
高性能・高精度、温度・湿度センサ搭載			
耐結露性に優れた電子センサを搭載。内蔵CPUがデータを処理し、微小な温度・湿度の変化を正確に表示			
大容量メモリを搭載。最大8000ポイントまでログデータの保存が可能。研究や倉庫管理などの長時間の温度・湿度計測が可能			
記録したいときだけ最大50ポイントまでメモリできる一時記録モード			
サンプリング周期を1秒から120分まで設定でき、電池寿命を大きく延ばすことができます			
専用コントロールソフトウェア「ウェザーコムマネージャー2.0」 ・本体とパソコンを付属のUSBケーブルで接続することで現在の温度・湿度をパソコンにリアルタイム表示 ・本体に記録したログデータをダウンロードし、グラフ表示やCSVフォーマットでの保存が可能 ・グラフレポートプリント機能が日付や時間指定など、見たい情報を見やすくプリント ・ソフトウェアはWebからダウンロード（無料）			
学校、工場、倉庫、研究室はもとよりコンピュータールーム、オフィス、園芸など、あらゆる環境下での計測、温度・湿度管理に便利な1台です。			
注意：付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

代替品

	品番	EA742EG-13
	コメント	違い：メーカー、測定範囲

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.