

品番：EA742MJ-1

品名：バロメックス気圧計(温度計付)



販売価格	39,800円(税抜) / 43,780円(税込)		
カタログ価格	39,800円(税抜) / 43,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/06 07:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0813ページ		



仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	7612-00
目盛範囲	気圧:1hPa 温度:0.1℃	測定範囲	気圧:945~1045hPa、温度: 0~50℃
分解能	温度:0.1℃	測定精度	気圧:±1hPa(980~1020hPa)、 ±3hPa(上記以外) 温度:±1℃(0~40℃)、 ±2℃(上記以外)
電源	単3電池×1本(付属)	サイズ	本体:φ135×33(D)mm フランジ:φ160×4(D)mm
重量	約220g(電池含む)	付属品	取付フランジ(ネジ3本付)×1個、取扱 説明書
表示	気圧:アナログ指示(置針指針付) 温度:液晶デジタル表示(3桁)	センサー	気圧:チャンバー 温度:サーミスタ
電池寿命	約1年(常温使用時)	保存環境条件	0~40℃、20~80% 結露なき事
材質	ABS樹脂(本体・フランジ)	測定サンプリング	毎10秒

デジタル温度計付気圧計です。

置針により気圧の変化がわかります。

ABS樹脂製の壁面固定用フランジが付属していますので設置も容易です。

トレーサビリティ校正:対応
JCSS校正:非対応

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.