


品番 : EA742MK-11B

品名 : 熱中症チェックター



販売価格	25,800円(税抜)／28,380円(税込)		
カタログ価格	25,800円(税抜)／28,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/02/10 04:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0806ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・ディ	型番	AD-5695B
測定項目	温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)	測定範囲	熱中症指数(WBGT):0~50.0°C、 温度(TA):0~50°C、 黒球温度(TG):0~80°C、 相対湿度(RH):10~90%RH
分解能	0.1°C/0.1%RH	精度	WBGT指数: 室内モード(IN)±2.0°C 室外モード(OUT)±2.0°C 温度(TA):±0.6°C 黒球温度(TG):±0.6°C 相対湿度(RH):±5%RH(20.0~90.0%RH) ±7%RH(10.0~19.9%RH)
機能	最高値、最低値のメモリー機能、 表示ホールド機能、 オートパワーオフ機能(解除可能)	WBGT指数アラーム範囲	20~50°C(0.5°C刻みで設定可能) アラームブザー音量:約80dB(距離10cm)
電源	単4電池×4本(付属)	サイズ	本体:75(W)×75(D)×301(H)mm 黒球:φ75全球形
重量	280g	付属品	専用ケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル、取扱説明書
表示項目	熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)、黒球温度(TG)	表示範囲	WBGT指数:-2.0~52.0°C 温度(TA):-2.0~62.0°C 黒球温度(TG):-2.0~82.0°C

			相対湿度(RH):0.1~99.9%RH
熱中症指数	室内モード(IN): WBGT=0.7WB+0.3TG 室外モード(OUT) :WBGT=0.7WB+0.2TG+0.1TA	JIS規格	JIS B 7922: 2023(クラス2)
センサー	TA(温度):サーミスタ TG(黒球温度):サーミスタ RH(相対湿度):静電容量式	黒球	石川式黒球(外形 ϕ 75mm) 厚さ:0.5mm 材質:銅製 放射率:0.95
サンプリング	2秒毎	材質	本体・センサ保護カバー:ABS ボタン:ラバー LCDパネル:アクリル 三脚穴:SUS304
電池寿命	約1000時間(25°C、アラーム操作なし、バックライトオフの場合)	動作環境	0~50°C、0~90%RH(ただし、結露しないこと) 風速0.3m/s以上
保存環境	-10~55°C、0~95%RH(ただし、結露しないこと)		

使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能

カメラ用三脚(ねじ山UNC1/4")に取り付け可能

熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に

暑熱の作業現場での安全管理に。工場、道路工事、建設工事、農作業など

熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20.0~50.0°C)

直径75mmの全球形石川式黒球により、安定した測定が可能

WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示。

黒球温度は切替表示

最高値、最低値のメモリー機能

表示ホールド機能、オートパワーオフ機能(解除可能)

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.