

品番：EA742MK-12

品名：熱中症チェッカー



販売価格	26,600円(税抜)／ 29,260円(税込)		
カタログ価格	26,600円(税抜)／29,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/17 18:20現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	FUSO	型番	FUSO-8758
測定項目	WBGT指数、気温、 相対湿度、黒球温度	測定範囲	WBGT指数:0～50℃、 気温: 0～50℃、 相対湿度:0～100％ RH、 黒球温度:0～80℃
分解能	0.1℃/0.1％RH	測定精度	気温(TA):±1℃、 黒球屋内温度(IN):±2℃ 黒球屋外温度(OUT): ±3℃ (15℃～40℃の時)
WBGTアラーム設定範囲	WBGT指数:21.0～31.0℃	電源	単4電池×2本
サイズ	本体:49(W)×29(D)×254(H) mm、 黒球: φ400mm	重量	約120g

天候変化に素早いレスポンスの小型黒球を採用

本体裏面にネジ山(UNC1/4”)がきってあるためP.498に記載のカメラ用三脚に取り付けることができます。(推奨計測位置:接地面より1.2～1.5m)

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品

品番	EA742MK-12A
コメント	変更点:測定範囲、JIS規格対応品



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.