

品番 : EA742MK-13C

品名 : 熱中症暑さ指数計(三脚付)



販売価格	35,800円(税抜)／39,380円(税込)		
カタログ価格	35,800円(税抜)／39,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/15 06:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0821ページ		



仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	SK-170GT H4748※三脚付きセット品
測定項目	温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度	測定範囲	温度:0.0～50.0°C、 黒球温度:0.0～80.0°C、 WBGT指数:0.0～50.0°C、 相対湿度:10.0～95.0%RH
WBGT指数アラーム設定範囲	20.0～49.9°C(0.1°C単位)	分解能	温度、黒球温度、WBGT指数:0.1°C、 相対湿度:0.1%RH
精度	温度:±0.6°C、 黒球温度:±1.2°C(20.0～60.0°C)、 ±2.0°C(上記以外) WBGT指数:±2°C 湿度:±3%RH(30～90%RH、 at20～40°C)、 ±5%RH(上記以外)	機能	室内・室外に合わせたWBGT指数の環境切り替え機能付 ホールド、最大・最小値表示 オートパワーオフ機能(約20分)解除可能
電源	9V電池×1個(付属)	サイズ	本体:71(W)×30(D)×275(H)mm 黒球部:φ 60mm
重量	本体:約250g(電池含む)、三脚:約1280g	サンプリング	約2秒
保存温度	-10～50°C(結露なきこと)	電池寿命	連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)
付属品	ハードケース、三脚、指針シール(3種1	音量	約75dB

	シート)、取扱説明書		
風速設定範囲	0.1~3.0m/sの範囲において0.1m/s 単位で設定可能	適合規格	JIS B 7922:2023 クラス2適合 <クラス2の測定範囲> WBGT指数:15.0~45.0°C 温 度:20.0~40.0°C 黒球温度:20.0~60.0°C 湿 度:30.0~90.0%rh 風 速:0.3~3.0m/s
使用環境	0~50°C、95%rh以下(結露なきこと)	材質	本体:ABS樹脂 黒球:銅
三脚	高さ:520~1520mm、 三脚取付ねじ:UNC1/4" 専用ケース付		
高温環境での作業の安全管理に			
道路、保線工事、農作業に			
★EA742MK-14(別売)を取り付けることで、温湿度検出部および本体ケース部を熱源の輻射熱から保護することができます。			
熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計ることができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。			
電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計 JIS B 7922:2023 クラス2 に適合。スポーツ活動、日常生活、労働における熱中症予防の目安に使用することができます。			
体感温度(暑さ)を目で見て熱中症の予防にお役立てください。			
黒球付き:直射日光による輻射熱(黒球温度)をはかることができます。			
WBGT指数の他に温度、黒球温度、湿度も表示するため、各種用途に応じて使用することができます。			
三脚固定用ネジ穴付			
トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応			
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			
※防水構造ではありませんので絶対に濡らさないでください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.