

品番：EA742MK-21

品名：熱中症暑さ指数計



販売価格	5,500円(税抜)／6,050円(税込)		
カタログ価格	5,500円(税抜)／6,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/17 00:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	HI-302BB
センサー	・温度/相対湿度: 半導体センサー ・黒球温度: サーミスタ	測定項目	・温度 ・相対湿度 ・WBGT
測定範囲	温度: 0.0～+50.0℃ 相対湿度: 20.0～90.0%RH WBGT: 0.0～+50.0℃	分解能	温度: 0.1℃ 相対湿度: 0.1%RH WBGT: 0.1℃
測定精度	温度: ±0.6℃ (+20.0～+50.0℃)、 ±1.0℃ (左記以外) 相対湿度: ±5%RH (+30.0～+90.0 %RH)、±10%RH (左記以外) WBGT: ±2.0℃	測定間隔	約20秒毎
WBGTモード	IN (室内) / OUT (屋外)	アラーム音量	Hi=70 dB、Lo=60 dB、OFFの3段階 調節
使用温湿度	0～+50℃、10～90%RH以下 (但し、 結露のないこと)	保存温湿度	-10～+55℃、10～90%RH以下 (但 し、結露のないこと)
サイズ	59(W)×45(D)×117(H)mm	重量	約95g (電池含む)
材質	ABS樹脂	電源	単4型乾電池×2本 (付属)
付属品	・取扱説明書 (保証書付) ・ベルト	校正	可 (気温、相対湿度)

注意	・本器は熱中症や風邪の発症を完全に防止できる製品ではありません。風邪や熱中症は、周囲環境の温度・湿度・輻射熱等の影響や、個人の年齢・性別・健康状態、その時の活動状況（運動や労働状況等）など、様々な要因に影響されて発症します。これらの特性を良くご理解いただいた上で、あくまでも目安としてご使用ください。 ・製品の特性を充分発揮させるために、直射日光が当たらない室内・屋外にてご使用下さい。	
JISB7922(クラス2)準拠		
黒球式		
屋内・屋外でも使用可能		
熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。		
WBGT危険レベルアラームの音量とタイミングを任意で設定可能。		
4種類の設置方法（フック穴、ベルトループ、三脚取り付け穴、卓状置き） ※製品に三脚は付属していません。		
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。		

代替品

	品番 EA742MK-21A コメント 変更点:品番
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.