

品番：EA742MK-22

品名：熱中症暑さ指数計



販売価格	4,010円(税抜)／4,411円(税込)		
カタログ価格	4,010円(税抜)／4,411円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2026/03/26 18:52現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0806ページ		



仕様

メーカー	カスタム (CUSTOM)	型番	HI-302
測定項目	温度、相対湿度、WBGT	測定範囲	温度:0～+50.0℃ 相対湿度:20.0～90.0%RH WBGT:0.0～50.0℃
分解能	温度:0.1℃ 相対湿度:0.1%RH WBGT:0.1℃	測定精度	温度:±0.6℃(+20.0～+50.0℃)、 ±1.0℃(左記以外) 相対湿度:±5%RH(+30.0～+90.0%RH)、 ±10%RH(左記以外) WBGT:±2.0℃
測定間隔	約15秒毎	アラーム音量	70 dB、OFF
使用温湿度	0～+50℃、10～90%RH以下(但し、 結露のないこと)	保存温湿度	-10～+55℃、10～90%RH以下(但し、 結露のないこと)
サイズ	59(W)×23(D)×78(H)mm	重量	約80g(電池含む)
材質	ABS樹脂	電源	単4形乾電池×2本(付属)
機能	・熱中症危険レベルアラーム ・MAX/MINメモリ機能	付属品	・取扱説明書(保証書付き) ・ベルト
校正	可(気温、相対湿度)	注意	・本器は熱中症や風邪の発症を完全に 防止できる製品ではありません。風邪 や熱中症は、周囲環境の温度・湿度・ 輻射熱等の影響や、個人の年齢・性別 ・健康状態、その時の活動状況(運動

		や労働状況等)など、様々な要因に影響されて発症します。これらの特性を良くご理解いただいた上で、あくまでも目安としてご使用ください。 ・製品の特性を充分発揮させるために、直射日光が当たらない室内・屋外にてご使用下さい。
屋内での使用可能		
熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。		
4種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、三脚取り付け穴、卓状置き) ※製品に三脚は付属していません。		
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.