

品番：EA742MK-36

品名：デジタル熱中症指数計



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,640円(税抜) / 8,404円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,640円(税抜) / 8,404円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 70 (2026/03/26 22:52現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0807ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------|---|------------|--|
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-5686 |
| 測定項目 | 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度(相対湿度) | 測定範囲 | WBGT指数:0~60°C、 温度:0°C~50.0°C(最小表示: 0.1°C)、 相対湿度:20%RH~90%RH(最小表示: 1%RH) |
| 分解能 | 熱中症指数:0.1°C、温度:0.1°C、相対湿度:1%RH | 測定精度 | 温度:±1°C(10.0°C~39.9°C)、±2°C (0°C~9.9°C、40.0°C~50.0°C)、 相対湿度:±5%RH(30%RH~69% RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、 70%RH~90%RH)、25°C時 |
| 熱中症指数アラーム設定範囲 | 21.0~60.0°C(0.5°C刻みで設定可能) | 電源 | 単3電池×3本(付属) |
| サイズ | 108(W)×28(D)×133(H)mm | 重量 | 240g(電池含む) |
| 表示項目 | おまかせモード:熱中症指数または乾燥指数/温度/相対湿度/時刻 熱中症指数モード:熱中症指数/温度/相対湿度/時刻 乾燥指数モード:乾燥指数/温度/相対湿度/時刻 | 表示範囲 | 温度:-9.9~60°C 湿度:10~99%RH 熱中症指数:0.0~60.0°C 乾燥指数:1.0~99.9g/m3 |
| 時計精度 | 1分以内/月 | 乾燥指数下限アラーム | マニュアルモード: 1~30g/m3(0.1g/m3刻みで設定可能) |

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------|----------------------------------|
| | | | アラームオフも可能。 |
| 温度上限/下限アラーム | 0～50℃(0.5℃刻みで設定可能) | 湿度上限/下限アラーム | 20%RH～90%RH(1%RH刻みで設定可能) |
| センサ | 温度:バンドギャップ式 湿度:静電容量式 | サンプリング | 20秒毎 |
| ブザー音量 | 約75dB(30cm離れて) | 電池寿命 | 約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合) |
| 動作環境 | 0℃～50℃/10%RH～90%RH(ただし、結露しないこと) | 保存環境 | -10℃～55℃/0%RH～95%RH(ただし、結露しないこと) |
| 材質 | 本体・スイッチ・スタンド・電池ふた: ABS ネームプレート:アクリル(PMMA) | | |
| 季節性インフルエンザ対策に、熱中症対策に、労働衛生管理、家庭の健康管理に | | | |
| 壁掛と卓上の2通りの設置が可能 | | | |
| 乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度を一覧表示 | | | |
| 温度・相対湿度の上限と下限アラームが設置可能 | | | |
| 暑熱環境の危険ランクを4段階表示 | | | |
| インフルエンザの危険ランクを2段階表示 | | | |
| 選べる3つのモード(乾燥指数モード、熱中症指数モード、おまかせモード) | | | |
| 屋内型 | | | |
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.