

品番：EA742MK-38

品名：デジタル熱中症指数計



販売価格	1,600円(税抜) / 1,760円(税込)		
カタログ価格	1,600円(税抜) / 1,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 26 (2024/05/03 13:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0836ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-5690
測定項目	熱中症指数(WBGT)、温度、湿度	測定範囲	温度:0~50.0°C、湿度:20~90%RH
分解能	熱中症指数:1°C、温度:0.1°C、湿度:1%RH	測定精度	温度:±1°C(10.0~39.9°C) ±2°C(0.0~9.9°C、40.0~50.0°C) 湿度:±5%RH(30~69%RH) ±10%RH(20~29%RH、70~90%RH)
電源	CR2032×1個(付属)	サイズ	62(W)×40(D)×12.5(H)mm
重量	26g(電池含む)	表示項目	熱中症指数(WBGT)、熱中症予防指針、温度、湿度
WBGT指数アラーム設定範囲	WBGTが28°C以上で嚴重警戒アラーム、 31°C以上で危険アラーム	付属品	ストラップ、取扱説明書
熱中症の危険レベル表示	注意、警戒、嚴重警戒、危険(液晶バー表示)	表示範囲	熱中症指数:0~50°C 温度:0~60°C 湿度:10~99%RH
センサ	温度:サーミスタ 湿度:高分子抵抗	サンプリング	20秒毎
熱中症指数上限アラーム	嚴重警戒(28°C~30°C)、 危険(31°C以上)	ブザー音量	約65dB(10cm離れて)

電池寿命	約1年(周囲温度25℃、アラーム動作なしの場合)	動作環境	0℃～50℃、10%RH～90%RH(ただし、結露しないこと)
保存環境	-10℃～55℃、0%RH～95%RH(ただし、結露しないこと)	材質	本体・ボタン・スタンド・電池ふた:ABS

熱中症指数(WBGT)のアラームをブザーでお知らせします

ストラップ付

ご家庭や日常生活における熱中症の危険性を知るために

電池を入れるだけ、設定のいらない自動アラーム

熱中症指数(WBGT)を数値で表示

熱中症指数(WBGT)の危険レベルを表示(注意、警戒、嚴重警戒、危険の4つのレベル表示)

最高値、最低値を自動メモリー

ブザー音のオン/オフ機能付き

熱中症指数(WBGT)とはISO7243/JIS Z 8504で規定される国際基準で、熱中症を含む暑熱環境における人が受ける熱ストレスを評価する指数です。

熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動

乳幼児やお年寄りのお部屋・寝室に

学校、体育館、公共施設、保育園に

介護施設に

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.