

品番：EA742MK-3A

品名：熱中症指数モニター(黒球型)



|         |                                  |      |   |
|---------|----------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,730円(税抜) / 6,303円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 5,730円(税抜) / 6,303円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1,501 (2026/06/24 09:01現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                                | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0806ページ                          |      |   |



#### 仕様

|              |  |      |   |
|--------------|--|------|---|
| メーカー         | エー・アンド・デイ                                      | 型番   | AD-5698B  |
| 測定項目         | WBGT指数、温度、相対湿度、黒球温度                            | 測定範囲 | WBGT(熱中症指数):0~50℃、温度:0~50℃、相対湿度:20~90%RH、黒球温度:0~80℃   |
| 分解能          | WBGT(熱中症指数):0.1℃、温度:0.1℃、相対湿度:0.1%RH、黒球温度:0.1℃ | 精度   | WBGT(熱中症指数):±2.0℃(INモード/OUTモード)、温度:±0.6℃(20.0~50.0℃)、±1℃(0.0~19.9℃)、相対湿度:±5%RH(30.0~90.0%RH)、±10%RH(20.0~29.9%RH) 25℃時、黒球温度:±0.6℃(20.0~60.0℃)、±1℃(0.0~19.9℃、60.1~80.0℃) |
| WBGTアラーム設定範囲 | 20~50℃(0.1℃刻みで設定可能)、上限値アラーム設定のみ                | 電源   | 単4電池×2本(付属)   |
| サイズ          | 67.5(W)×47.5(D)×114.5(H)mm                     | 重量   | 90g   |
| 付属品          | 取扱説明書、ベルト、アタッチメント                              | 材質   | ABS   |
| 三脚ねじ径        | 1/4"   | 電池寿命 | 約6か月(25℃、アラーム動作なしの場合)   |

使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能

おまかせモードで自動アラームが可能(日本気象学会「日常生活における熱中症予防指針」の嚴重警戒、危険の範囲で動作)

暑熱の作業現場での安全管理に、屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に

WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示

アラームブザーの音量切り替えが可能(大・小・オフ)

両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能

JIS B 7922:2023適合品(クラス2)

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.