

品番：EA742MK-3S

品名：熱中症指数モニター(黒球型/三脚付)



販売価格	14,800円(税抜) / 16,280円(税込)		
カタログ価格	14,800円(税抜) / 16,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/24 06:30現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

セット内容	熱中症指数モニター(黒球型) 単4電池×4本 三脚 収納バッグ		
熱中症指数モニター			
表示項目	熱中症指数(WBGT)、温度、相対湿度、黒球温度	測定項目	温度、相対湿度、黒球温度
測定範囲	【熱中症指数(WBGT)】 0～50℃ (表示範囲 -2～52℃、最小表示 0.1℃) 【温度】 0～50℃ (表示範囲 -2～52℃、最小表示 0.1℃) 【相対湿度】 20～90%RH (表示範囲 0.1～99.9%RH、最小表示 0.1%RH) 【黒球温度】 0～70℃ (表示範囲 -2～72℃、最小表示 0.1℃)	測定精度	【温度】 ±0.6℃ (20.0～50.0℃)、±1℃ (0.0～19.9℃) 【相対湿度】 ±5%RH (30.0～90.0%RH)、±10%RH (20.0～29.9%RH) 25℃時 【黒球温度】 ±0.6℃ (20.0～60.0℃)、±1℃ (0.0～19.9℃、60.1～70.0℃)
分解能	WBGT(熱中症指数):0.1℃ 温度:0.1℃ 相対湿度:0.1%RH 黒球温度:0.1℃	WBGTのアラーム設定範囲	設定モード 20～50℃ (0.1℃刻みで設定可能) 上限値アラーム設定のみ

アラームブザー 音量	大:約70dB 小:約60dB(距離10cm) ブザーオフ(設定可能)	動作環境	温度 0~50℃ 相対湿度 0~90%RH(ただし、結露しないこと) 風速0.3m/s以上
サイズ	本体:67.5(W)×47.5(D)×114.5(H) mm (ベルト用アタッチメント、黒球含む)	黒球	外径:φ40mm、厚さ:1.8mm 材質:耐熱ABS 放射率:0.94
重量	約90g(電池含む)	電源	単4電池×2個(付属)
電池寿命	約6か月(25℃、アラーム動作なしの場合)	付属品	取扱説明書、ベルト、アタッチメント
三脚			
取付ねじサイズ	UNC1/4"	サイズ	縮長:約280mm 使用時最低高:約260mm 全高:約1030mm
重量	約420g	付属品	モバイルホルダー アクションカメラ用トライポッドマウント 三脚ケース
収納バッグ			
容量	14L	サイズ	410(W)×140(D)×255(H)mm
重量	800g	材質	ポリエステル

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.