

品番：EA742MK-45

品名：デジタル熱中症指数計(黒球型)



販売価格	7,500円(税抜) / 8,250円(税込)		
カタログ価格	7,500円(税抜) / 8,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/17 23:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



熱中症の危険度をアラームと表示でお知らせします。

仕様

メーカー	ユニット (UNIT)	型番	KO392
測定項目	熱中症指数(WBGT)、温度、湿度(相対湿度)、黒球温度(表示なし)	測定範囲	WBGT指数: 0.0~50.0°C、 温度: -9.9°C~60.0°C、 相対湿度: 0.1%RH~99.9%RH
分解能	熱中症指数: 0.1°C、 温度: 0.1°C、 相対湿度: 0.1%RH	測定精度	熱中症指数 15.0~40.0°C: ±2°C、それ以外: ±3°C 温度 20.0~50.0°C: ±0.6°C、それ以外: ±1°C 相対湿度 30.0~90.0%: ±5.0%RH、それ以外: ±10%
電源	CR2032コイン形リチウム電池×1個 (DC3V)	サイズ	60(W)×33(D)×112(H)mm 黒球: φ 30mm
重量	約79g(電池含む)	電池寿命	約8カ月(1日4時間使用時)
警告アラーム	音量3段階 大/中/小	保管環境	温度: -10.0~60.0°C 湿度: 0.0~100.0%(結露なきこと) 風速: 0.3~3m/s
使用環境	温度: 5.0~60.0°C 湿度: 20.0~80.0%(結露なきこと)	付属品	カラビナ、バンド(長短各1本)

日差しや地面の照り返しによる輻射熱を測ることができ、実際に体を感じる暑さを数値化します。

屋内外を問わず熱中症のリスクの把握ができ、運動中や作業中の安全管理に役立ちます。

設置方法も選べ、様々な現場に柔軟に対応できます。

クラス2

IS B 7922:2023に準拠

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.