

品番：EA742MK-55

品名：φ156mm 熱中症指数計(防雨タイプ)



販売価格	4,700円(税抜) / 5,170円(税込)		
カタログ価格	4,700円(税抜) / 5,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 238 (2026/04/30 04:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0808ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	70600
測定範囲	温度:-20~50℃ 湿度:10~90%	精度	温度:-20~40℃:±2℃、それ以外: ±4℃ 湿度:30~75%:±7%、それ以外: ±10%
1目盛	温度:2℃ 湿度:5%	サイズ(mm)	φ156×38
重量(g)	160	材質	本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:AS樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ 防水布:ナイロン、ポリウレタン
防水性能	IPX3相当 (垂直より左右60°以内からの降雨によつて有害な影響を受けない。)	用途	・建築、工事、農業の現場、ご家庭、教室、オフィスなどの温度、湿度管理に。 ・熱中症予防の目安に。

外作業でも使える熱中症注意針です。

雨が当たる外作業でも使えます。

開口部が広く反応が早いです。

温度・湿度・熱中症注意が同時に確認できます。

熱中症注意は5段階で表示されます。

壁掛けできるフック穴付です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.