品番: EA742MK-65

品名:熱中症暑さ指数計(三脚ねじ穴付)



販売価格	6,070円(税抜)/ 6,677円(税込)				
カタログ価 格	6,070円(税抜)/6,677円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/09 15:15現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					















仕様

メーカー	シンワ測定	型番	73223
測定項目	WBGT値、温度、湿度	測定範囲	WBGT値:0~50℃ 温度:0~50℃ 湿度:10~95%
分解能	WBGT値:0.1℃ 温度:0.1℃ 湿度:0.1%	測定精度	WBGT値:±2℃ 温度:20~50℃:±0.6℃ それ以外:±1℃ 湿度:30~90%:±5% それ以外:±10%
電源	単4電池×2本(付属)	サイズ	115×60×35mm
重量	115g(電池含む)	最小表示桁	0.1
サンプリング	20秒	付属品	バンド、ホルダー・バンド用アタッチメン ト、M3ネジ
適合規格	JIS B 7922:2023 クラス2準拠	アラーム音量	消音 小:60dB 大:70dB (10m離れた場所での音量です。)
材質	本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス	注意表示	熱中症注意表示4段階
三脚取り付けネジ	1/4インチ		

熱中症の注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、表示と警告ランプ、アラームでお知らせします。

読み取りやすい文字高18mmの大型液晶表示を採用しました。

屋内と屋外の測定切り替えができる屋内モード/屋外モード切替機能付です。

フック穴、三脚取付ネジ穴、バンドで様々な設置方法に対応できます。

持ち運びや取り付けに便利なホルダー・バンド用アタッチメントとバンド付です。

●注意…付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品



品番 EA742MK-3A

コメント 違い:三脚取付不可

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.