


品番：EA742MK-71

品名：熱中症暑さ指数計(携帯型)



販売価格	2,430円(税抜)／2,673円(税込)		
カタログ価格	2,430円(税抜)／2,673円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/23 22:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0821ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	73239
測定項目	温度、湿度、熱中症指数、乾燥指数	測定範囲	温度:0～50℃ 湿度:20～95% 熱中症指数:21.1～51.0℃ 乾燥指数:1.0～17.3g/m3
分解能	温度:0.1℃ 湿度:1% 熱中症指数:0.1℃ 乾燥指数:0.1g/m3	測定精度	温度:0～50℃:±1℃ 湿度:30～90%:±5%、それ以外: ±10%
測定間隔	20秒	電源	リチウム電池 (CR2032)×1個(付属)
電池寿命	約10ヶ月 (アラーム、バイブレーション を使用しない場合)	サイズ	44(W)×19(D)×91(H)mm (カバー含 む)
重量	55g (電池含む)	材質	本体:ABS樹脂・アクリル樹脂 カバー:シリコン樹脂
アラーム音量	なし、小:60dB、大:70dB	注意レベル	熱中症:4段階 インフルエンザ:3段階
防塵・防水性能	IP54	付属品	バンド
用途	・熱中症やインフルエンザの予防の目 安に。 ・建築、工事、農業や現場、教室、オフィ スなどの温度、湿度管理に。		

熱中症、インフルエンザの注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、表示とアラーム、バイブレーションでお知らせします。
熱中症指数と乾燥指数を表示します。
取り付けに便利なバンド付です。
温度、湿度、時間の確認ができます。
最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。
バックライト機能付です。
シリコンカバー付です。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
熱中症の注意レベルを「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4段階で表示インフルエンザの注意レベルを「ほぼ安全」「注意」「警戒」の3段階で表示

代替品

	品番	EA742MK-40
	コメント	仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.