

品番 : EA742PM-2

品名 : PM2.5 チェッカー



販売価格	17,800円(税抜)／19,580円(税込)		
カタログ価格	17,800円(税抜)／19,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/19 22:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CHE-PM25
測定範囲	PM1.0/PM2.5/PM10: 0~999 μg /m ³ HCHO(ホルムアルデヒド): 0.000 ~9.999mg/m ³ TVOC(総揮発性有機化合物): 0.000 ~9.999mg/m ³	測定温度範囲	0°C~50°C
測定湿度範囲	20%RH~90%RH	表示画面	LCD
バッテリー容量	1200mAh	入力	DC5.0V/1A
充電時間	約3時間	持続時間	約4時間
USBタイプ	USB Type-C	サイズ	68(W)×44(D)×150(H)mm
重量	約217g	付属品	USB充電ケーブル0.8m(USB Type-A-USB Type-C)、取扱説明書・保証書

PM1.0/2.5/10の濃度、ホルムアルデヒド、TVOC、温度、湿度の空気環境を測定表示

屋内、屋外環境で人体によくない微粒子状物質を測定します。

PM2.5、PM1.0、PM10 の濃度、HCHO(ホルムアルデヒド)やTVOC(総揮発性有機化合物)の濃度を測定表示します。

温度、湿度の空気環境を測定表示します。

PM2.5、HCHO(ホルムアルデヒド)の測定結果を数値と色(緑/安全～赤/危険)とアイコンで表示します。

暗いところでも表示が見やすいバックライト表示機能が付いています。

内蔵バッテリーで持ち運ぶこともできます。

電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安をお知らせします。

充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。

※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.