

品番 : EA742TF

品名 : 温湿度記録計[手巻式]



販売価格	199,000円(税抜)／218,900円(税込)		
カタログ価格	199,000円(税抜)／218,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/10 05:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	7215-00
測定範囲	温度:-15~40°C、湿度:0~100%RH(結露なきこと)	精度	温度:±1°C(10~30°C その他±2°C) 湿度:±3%RH(20~95%RH at 15~25°C、その他±5%RH)
サイズ	336(W)×148(D)×295(H)mm	重量	約3.3kg
測定方式	温度:バイメタル 湿度:毛髪(特殊処理済み)	記録期間	1日巻、7日巻をギア交換にて切り替え (32日用記録紙には対応しません。)
記録方式	連続ペン書き記録	円筒時間精度	±5分/1日、±35分/7日
保存環境条件	0~40°C、20~80%(結露しないこと)	付属品	7日用記録紙55枚×1冊、カートリッジ 紫ペン(EA742S-11)×2本、記録紙保管用バインダー×1冊
オプション	赤ペン(EA742S-12)		
半導体、LSIの生産工場や環境実験室、薬品保管庫など、温湿度管理が特に重要視される場所で、その性能をいかんなく発揮します。			
PMMA樹脂製の一体成形型ケースで本体をカバーし、ケースの外からでも記録紙を確認することが可能です。			
ケースの開閉はキャリングハンドルの回転によるワンタッチ方式で、設置、取り扱いも簡単です。			
本器はファイリングに便利な綴じ穴付きの7日用記録紙を1冊標準装備しています。			
時計は1、7日の切り替えができる手巻き式で幅広い用途にご利用いただけます。			

電源・乾電池不要で環境にやさしい省エネタイプ

※32日用記録紙は使用できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.