

品番：EA743AD-4

品名：デジタル風速・風温計



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 63,800円(税抜) / 70,180円(税込) | | |
| カタログ価格 | 63,800円(税抜) / 70,180円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/08/04 11:41現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0812ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|--|-----------|--------------|
| メーカー | カスタム (CUSTOM) | 型番 | WS-06 |
| 測定項目 | 風速、風量、温度 | 表示 | 液晶表示、バックライト付 |
| 測定範囲 | (23°C±5°Cのとき) ◆風速: 0.20~5.00m/s (分解能:0.01m/s) 5.0~25.0m/s (分解能:0.1m/s) 0.70~18.00km/h (分解能:0.01km/h) 18.0~72.0km/h (分解能:0.1km/h) 【精度:±(5%rdg+a) または 1%FS+a) のどちらか大きい方】 ※a=0.1m/s、0.3km/h、 F=full scale(フルスケール) ◆風量(1分間あたりの風量): 0~45,000m ³ /min (分解能:0.006m ³ /min~(面積範囲 の設定による)) (面積範囲:0.001~30.000m ²) ◆温度: | サンプリングタイム | 1回/秒 |

| | | | |
|-------|--|-------|--|
| | 0～+50℃ (分解能:0.1℃) (精度:±0.8℃) | | |
| センサー | 風速センサー:熱線(ホットワイヤー) 温度センサー:サーミスタ | 使用温湿度 | 0～+50℃、85%RH以下 (但し、結露のないこと) |
| 保存温湿度 | -20～+60℃、85%RH以下 (但し、結露のないこと) | サイズ | 本体:68(W)×45(D)×177(H)mm センサー:φ12×250～950mm |
| コード長 | 1.2～1.9m | 重量 | 本体:約380g(電池含む) センサー:約125g |
| 電源 | 単3形乾電池×6本(付属) または、ACアダプター(別売) | 電池寿命 | 通常測定時:約35時間 (風速測定時、バックライト消灯、アルカリ電池使用時) |
| 機能 | ・MAX/MIN表示 ・データホールド ・ゼロ調整 ・オートパワーオフ(約10分/解除可能) ・グリーンバックライト | 付属品 | ・センサープローブ ・収納ケース ・風速センサー ・取扱説明書(保証書付) |
| 校正 | 可(風量は不可) | 用途 | 各種作業現場や、研究機関、製造業での風速測定に。 |

スタンド付

風量も測れる熱線式タイプ

風速測定と風速センサー部にある温度センサーによる周囲温度測定が可能です。

風速センサーは微小風速の測定に便利なホットワイヤ方式。センサープローブ部が伸縮式で高所の測定に便利です。

別売のKタイプとJタイプの熱電対センサーによる温度測定も可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.