品番: EA743AK-1

品名:マルチ環境計測器



販売価格	49,000円 (税抜)/53,900円(税込)				
カタログ価 格	49,000円(税抜)/53,900円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/09 11:50現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0815ページ				













仕様

メーカー	テストー(testo)	型番	0560 4401 (testo 440)
測定範囲	温度 NTCサーミスタ接続時:-40 ~+150℃ 熱電対TC:-200~+1370℃ ※各種プローブ(EA743AM-2A、-3A、 -6A)により、湿度・風速・気圧・照度 ・CO2濃度を測定可能	精度	温度(NTC) ±0.4℃(-40~-25.1℃) ±0.3℃(-25~+74.9℃) ±0.4℃(+75~+99.9℃) 測定値の±0.5%(その他の範囲) 温度(K熱電対) ±(0.3℃+測定値の0.3%)
電源	単3乾電池×3本(付属) ACアダプタ(別売)	サイズ	65×32×154mm
重量	250g	分解能	0.1℃
電池寿命	12時間	動作温度	-20~+50°C
保管温度	-20~+50℃	材質	樹脂
内蔵メモリ	225,000データ		

※この測定器にはプローブが必要です。(別売)

USBケーブル付

内蔵メモリ搭載、データはCSV形式で保存されUSBでエクスポート可能

プローブを装着することにより1台で環境測定ができるマルチ環境計測器です。(※プローブは別売)

シンプルなメニューで操作が直感的に可能。体積流量、快適度、カビ発生リスク検知、CO2等の長期的な計測も可能。

無線プローブ(Bluetooth)により、ケーブル長にとらわれない測定を実現。

小さい筐体ながらも大画面カラーで3つのパラメータをわかりやすく表示

簡単な操作でダクト内/給排気口の風量演算などが可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.