

品番：EA743AK-1

品名：マルチ環境計測器



販売価格	44,800円(税抜) / 49,280円(税込)		
カタログ価格	44,800円(税抜) / 49,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/18 23:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0801ページ		



仕様

メーカー	テスター (testo)	型番	0560 4401 (testo 440)
測定範囲	温度 NTCサーミスタ接続時: -40 ~+150°C 熱電対TC: -200~+1370°C ※各種プローブ (EA743AM-2A、-3A、 -6A) により、湿度・風速・気圧・照度 ・CO2濃度を測定可能	精度	温度 (NTC) ±0.4°C (-40~-25.1°C) ±0.3°C (-25~+74.9°C) ±0.4°C (+75~+99.9°C) 測定値の ±0.5% (その他の範囲) 温度 (K熱電対) ±(0.3°C+測定値の0.3%)
電源	単3乾電池×3本(付属) ACアダプタ(別売)	サイズ	65×32×154mm
重量	250g	分解能	0.1°C
電池寿命	12時間	動作温度	-20~+50°C
保管温度	-20~+50°C	材質	樹脂
内蔵メモリ	225,000データ		

※この測定器にはプローブが必要です。(別売)

USBケーブル付

内蔵メモリ搭載、データはCSV形式で保存されUSBでエクスポート可能

プローブを装着することにより1台で環境測定ができるマルチ環境計測器です。(※プローブは別売)

シンプルなメニューで操作が直感的に可能。体積流量、快適度、カビ発生リスク検知、CO2等の長期的な計測も可能。

無線プローブ(Bluetooth)により、ケーブル長にとらわれない測定を実現。

小さい筐体ながらも大画面カラーで3つのパラメータをわかりやすく表示

簡単な操作でダクト内/給排気口の風量演算などが可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.