

品番：EA743AK-110

品名：マルチ環境計測器セット



販売価格	144,900円(税抜) / 159,390円(税込)		
カタログ価格	144,900円(税抜) / 159,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/18 23:06現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	テスター (testo)	型番	0563 4405 (testo 440)
仕様	本体+IAQプローブ	測定範囲	温度: 0~50℃ 湿度: 5~95%rH 絶対圧: +700~+1100hPa 気体CO2: 0~10000ppm
精度	温度: ±0.5℃ 湿度: ±3%rH(10~35%rH) ±2%rH(35~65%rH) ±3%rH(65~90%rH) ±5%rH(その他の範囲) ±0.06%rH/K(0~+50℃) 長期安定性: ±1 Hysteresis: ±1.0 %rH 絶対圧: ±3.0hPa 気体CO2: ±(50ppm+測定値の3%) (0~5000ppm) ±(100ppm+測定値の5%) (5001~10000 ppm)	分解能	温度: 0.1℃ 湿度: t1/±0%RH 絶対圧: 0.1hPa 気体CO2: 1ppm
電源	本体: 単3電池(1.5V)×3本(付属)、 プローブ: 単3電池×4本(付属)	サイズ	本体: 65(W)×32(D)×154(H)mm プローブ: 50(W)×40(D)×295(H) mm プローブシャフト長: 130mm プローブヘッド: φ 30mm
重量	計測器: 250g、プローブ: 195g	電波範囲	20m

データ転送	Bluetooth	付属品	USBケーブル、Bluetooth無線IAQプローブ(CO2プローブヘッド、Bluetoothハンドル)、ソフトケース、出荷検査書
材質	プラスチック	色	黒/オレンジ
内蔵メモリ	225,000データ	電池寿命	計測器: 約12時間 プローブ: 約21.5時間
使用温度	計測器: -20~+50℃ プローブ: -5~+50℃	保管温度	計測器: -20~+50℃ プローブ: -20~+60℃

Bluetoothプローブによる無線測定

すべての環境関連パラメータに対応する測定器

絶対圧補正、湿球温度、露点、絶対湿度を正確に演算表示

EA743AK-111(別売)を使用すると一酸化炭素の検出が可能。

EA743AK-112(別売)はBluetoothの使用が許可されていない環境、または電界強度が弱い環境において、有線ハンドルをご使用ください。

室内空気品質の評価用のセットです。湿度・温度・CO2・気圧を同時に測定します。

計測器とIAQプローブは付属のケースに入れてそのまま測定現場へ持ち運べます。

幅広いプローブのポートフォリオを使用して拡張可能

測定レポートをCSVファイルとしてUSBからエクスポート可能

注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.