

品番：EA743AK-111

品名：[EA743AK-110用] COプローブ(有線ハンドル付)



販売価格	70,000円(税抜) / 77,000円(税込)		
カタログ価格	70,000円(税抜) / 77,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/18 23:44現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	テスター (testo)	型番	0632 1272
仕様	EA743AK-110用 COプローブ	測定範囲	0~100ppm、100.1~500ppm
精度	±3ppm(0~30ppm)、±5ppm(30.1~100ppm) 測定値の±10%(100.1~500ppm)	分解能	0.1ppm
サイズ	50×40×200mm	重量	165g
動作温度	-5~50℃	プローブシャフト長さ	30mm
ケーブル長	1.4m	材質	プラスチック

シンプルなメニューで操作が直感的に可能。長時間の測定もロガーモードで行えます。

長期安定性のある電気化学式センサを使用。

ハンドルについているボタンを押すと、任意のタイミングでCOの測定値を保存できます。

Intelligent calibration

室内環境での一酸化炭素濃度の検出には高精度のCO検出システムが必要です。

COプローブとEA743AK-110との接続で、一酸化炭素の検出が可能。

電波干渉等で接続が困難な場所では、有線ハンドルの使用が便利です。また、無線を使用しないため、ハンドル部に電池を入れる必要はありません。

ハンドルのボタンを押すことにより任意のタイミングでのデータ記録が可能であり、一定期間のCOモニタリングの設定も、測定間隔とサイクルを設定するだけで行なえます。

長期的に保存されたCOの値は、CO濃度遷移の評価に使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.