品番: EA743AK-112

品名: [EA743AK-110用] 有線ハンドル



販売価格	<b>15,000円</b> (税抜)/16,500円(税込)				
カタログ価 格	15,000円(税抜)/16,500円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/09 15:15現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0815ページ				



## 仕様

メーカー	テストー(testo)	型番	0554 2222
仕様	EA743AK-110用 有線ハンドル	サイズ	50×40×165mm
重量	140g	動作温度	-5~50℃
ケーブル長	1.4m	材質	プラスティック

データが途切れない安心のケーブルデータ転送

プローブヘッドまたは伸縮ロッドとの接続が簡単に行なえます。

ハンドル部のボタンを押すと、任意のタイミングでのデータ記録が可能です。

(※対応のプローブを接続している場合)

Bluetooth(R)の使用が許可されていない環境、または電界強度が弱い環境において、有線ハンドルをご使用下さい。

線ハンドルにはプローブヘッド各種が取り付け可能で、プローブヘッドを交換すれば様々な用途の測定が可能です。

様々な種類のプローブヘッドとハンドルとを組み合わせ、様々な環境要素の測定をプローブヘッドを交換するだけで実現します。風速プローブ 用の伸縮ロッドも簡単にハンドルに接続可能です。

測定値は簡単にEA743AK-110本体に転送されます。

ハンドル部のボタンを押すと、任意のタイミングでのデータ記録が可能です。