

品番 : EA743AK-112

品名 : [EA743AK-110用] 有線ハンドル



販売価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
カタログ価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/18 23:45現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	0554 2222
仕様	EA743AK-110用 有線ハンドル	サイズ	50×40×165mm
重量	140g	動作温度	-5~50℃
ケーブル長	1.4m	材質	プラスチック

データが途切れない安心のケーブルデータ転送

プローブヘッドまたは伸縮ロッドとの接続が簡単に行なえます。

ハンドル部のボタンを押すと、任意のタイミングでのデータ記録が可能です。
(※対応のプローブを接続している場合)

Bluetooth(R)の使用が許可されていない環境、または電界強度が弱い環境において、有線ハンドルをご使用下さい。

線ハンドルにはプローブヘッド各種が取り付け可能で、プローブヘッドを交換すれば様々な用途の測定が可能です。

様々な種類のプローブヘッドとハンドルとを組み合わせ、様々な環境要素の測定をプローブヘッドを交換するだけで実現します。風速プローブ用の伸縮ロッドも簡単にハンドルに接続可能です。

測定値は簡単にEA743AK-110本体に転送されます。
ハンドル部のボタンを押すと、任意のタイミングでのデータ記録が可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

