

品番：EA743CA-1

品名：80x165x27mm アネモメーター



販売価格	100,600円(税抜) / 110,660円(税込)		
カタログ価格	100,600円(税抜) / 110,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/24 07:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0798ページ		



仕様

〈セット内容〉	・本体×1個 ・センサープローブ×1個 ・センサ保護キャップ×1個 ・収納ソフトケース×1個	被測定流体	正常な空気 (空気以外の場合は、補正が必要です。)
測定範囲(風速)	0.05~9.99m/s 10.0~40.0m/s (2レンジ自動切替)	測定精度(風速)	±(3%+0.05m/s) ±(3%+0.1m/s) ※23°C±5°C環境
応答速度(風速)	2~30sec可変 / 90% ※風速1m/s以上	風温補償範囲	5~80°C
測定範囲(温度)	0.0~80.0°C	測定精度(温度)	±0.5°C
応答速度(温度)	10sec / 90% ※風速1m/s以上	アナログ出力	風速: 0~4.0V=0~40m/s 温度: 0~0.8V=0~+80°C
表示分解能	風速: LS/0.01m/s、HS/0.1m/s 温度: 0.1°C	本体使用環境	+5~+40°C
表示	デジタルLCD表示	電源	アルカリ単3乾電池×4本(付属) または、ACアダプター(別売)
電源寿命	約8時間	サイズ	80(W)×27(D)×165(H)mm
重量	280g(乾電池除く)	センサプローブ	φ8×180mm(ケーブル1.5m)

ハンディタイプの風速・風温計

シンプルな機能、簡単操作

アナログ出力対応

単3乾電池×4本駆動。現場で急に必要になっても安心です。

正・トレーサビリティ対応

JIS規格T8202適合品

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.