品番: EA743CB-3A

品名:アネモメーター(一般風速・微風速用)



販売価格	82,500円(税抜)/90,750円(税込)				
カタログ価格	82,500円(税抜)/90,750円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/14 23:10現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0811ページ				







仕様

風速	●測定範囲:0.05~1.99m/s、2.0 ~20.0m/s (2レンジ自動切替) ●測定精度(23℃±5℃):±(5%+0. 1m/s) ●風温補償範囲:+5~80℃ ●応答速度:2~30sec可変/90% (但し、風速1m/s以上)	電源	アルカリ単3乾電池×4本(付属)または ACアダプター(別売)		
電源寿命	約8時間	サイズ	80(W)×27(D)×165(H)mm		
センサ	φ8×150mm(ケーブル1.5m)	重量	280g		
用途	クリーンルームやハウス園芸などの空 調管理に。	被測定流体	正常な空気 (空気以外の場合は、補正が必要で す。)		
アナログ出力	風速:0~2V=0~20m/s	表示分解能	風速:LS/0.01m/s, HS/0.1m/s		
本体使用環境	+5~+40℃	表示	デジタルLCD表示		
付属品	・センサープローブ・センサ保護キャップ・乾電池4本・ソフトケース・試験成績書				
JIS規格T8202適合品					

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.