品番: EA743CN

品名:アネモメーター



販売価格	<b>173,000円</b> (税抜)/ 190,300円(税込)				
カタログ価 格	173,000円(税抜)/190,300円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/15 09:34現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0811ページ				











## 仕様

仕様	本体+センサー×2本	セット内容	<ul> <li>・本体×1個</li> <li>・風速、温度センサー(EA743CS-1)</li> <li>×1本</li> <li>・静圧、差圧センサー(EA743CS-3)</li> <li>×1本</li> <li>・本体用ソフトケース×1個</li> </ul>
風速	0.05~9.99 10~40m/s(±3%+0.05m/s)	温度	0~80℃(±0.5℃)
静圧	0~±1.999kPa(±2.5%/f.s.)	電源	ニッケル水素充電式バッテリーとACア ダプター(交直両用)
サイズ	80(W)×42(D)×150(H)mm	プローブ	先端: φ10mm、 伸縮範囲:200~1,100mm
重量	450g	使用温度環境	+5~+40℃
連続使用時間	約4時間	充電時間	約2.5時間
表示	デジタルLCD表示	用途	<ul><li>●ビル空調施設管理</li><li>●クリーンルームやハウス園芸等の空調管理</li><li>●工場快適省エネ管理</li><li>●室内環境測定</li></ul>
応答速度	風速:2秒/90% 温度:20秒/90% 静圧:1秒/90%	ケーブル長	1.5m(最大)

付属品

ACアダプター、カールコード、ソフト ケース、取扱説明書、検査成績書

ケーブル巻取り機構内蔵伸縮センサープローブ

JIS規格T8202適合品

先端180°可変センサ。

測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。

高所測定も即対応

互換性を持つセンサープローブでメンテナンス良好

独立した静圧センサーで、差圧測定も可能

## 代替品



**品番** EA743CP-2

コメント 静圧・差圧センサー別売

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.