

品番：EA743CP

品名：アネモメーター



販売価格	115,000円(税抜) / 126,500円(税込)		
カタログ価格	115,000円(税抜) / 126,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/11 08:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

仕様	ハードケース無	セット内容	・アネモメーター(EA743CP)×1個 ・風速、温度センサー(EA743CS-1)×1本 ・ACアダプター×1個 ・本体用ソフトケース×1個 ・ハードケース×1個
風速	0.05~9.99、 10~40m/s(±3%+0.05m/s、±3% +0.1m/s at 23°C)	温度	0~80°C(±0.5°C)
電源	ニッケル水素充電式バッテリーとACアダプター(交直両用)	サイズ	80(W)×42(D)×150(H)mm
プローブ	先端: φ10mm、 伸縮範囲: 200~1,100mm	重量	450g
アナログ出力	風速: 0~40m/s=0~1V 温度: 0~100°C=0~1V	使用温度環境	+5~+40°C
表示	デジタルLCD表示	連続使用時間	約4時間
充電時間	約2.5時間	用途	●ビル空調施設管理 ●クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 ●工場快適省エネ管理 ●室内環境測定
応答速度	風速: 2秒/90%	ケーブル長	1.5m(最大)

	温度:20秒/90%		
付属品	センサープローブ、ACアダプター、センサー保護キャップ、ソフトケース		
先端180°可変センサ。 測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。			
JIS規格T8202適合品			
ケーブル巻取り機構内蔵伸縮センサープローブ			
高所測定も即対応			
互換性を持つセンサープローブでメンテナンス良好			

代替品

	品番 EA743CP-2
	コメント 同 ケース付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.