


品番：EA743CP

品名：アネモメーター



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 115,000円(税抜) / 126,500円(税込)  |      |   |
| カタログ価格  | 115,000円(税抜) / 126,500円(税込)  |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/24 07:51現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |




#### 仕様

|        |  |        |  |
|--------|--|--------|--|
| 仕様     | ハードケース無  | セット内容  | ・アネモメーター(EA743CP)×1個<br>・風速、温度センサー(EA743CS-1)×1本<br>・ACアダプター×1個<br>・本体用ソフトケース×1個<br>・ハードケース×1個 |
| 風速     | 0.05~9.99、<br>10~40m/s(±3%+0.05m/s、±3%<br>+0.1m/s at 23°C) | 温度     | 0~80°C(±0.5°C)   |
| 電源     | ニッケル水素充電式バッテリーとACアダプター(交直両用)                               | サイズ    | 80(W)×42(D)×150(H)mm   |
| プローブ   | 先端: φ10mm、<br>伸縮範囲: 200~1,100mm                            | 重量     | 450g   |
| アナログ出力 | 風速: 0~40m/s=0~1V<br>温度: 0~100°C=0~1V                       | 使用温度環境 | +5~+40°C   |
| 表示     | デジタルLCD表示  | 連続使用時間 | 約4時間   |
| 充電時間   | 約2.5時間   | 用途     | ●ビル空調施設管理<br>●クリーンルームやハウス園芸等の空調管理<br>●工場快適省エネ管理<br>●室内環境測定                                     |
| 応答速度   | 風速: 2秒/90%   | ケーブル長  | 1.5m(最大)   |

|   |                                   |  |  |
|---|-----------------------------------|--|--|
|   | 温度:20秒/90%                        |  |  |
| 付属品   | センサープローブ、ACアダプター、センサ保護キャップ、ソフトケース |  |  |
| 先端180°可変センサ。<br>測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 |                                   |  |  |
| JIS規格T8202適合品                                   |                                   |  |  |
| ケーブル巻取り機構内蔵伸縮センサープローブ                           |                                   |  |  |
| 高所測定も即対応  |                                   |  |  |
| 互換性を持つセンサープローブでメンテナンス良好                         |                                   |  |  |

#### 代替品

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | <b>品番</b> EA743CP-2 |
|  | <b>コメント</b> 同 ケース付  |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.