

品番：EA743DB

品名：アネモメーター



販売価格	54,000円(税抜) / 59,400円(税込)		
カタログ価格	54,000円(税抜) / 59,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/28 00:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0798ページ		



カタログ訂正

26/04/08 風速測定範囲/重量の訂正。誤:精度±(5%+0.1digit)/335g、正:精度±(5%+1digit)/355g(No.57 9025)

仕様

測定範囲	風速:0.2~20.0m/s (精度:±5%read+0.2m/s) 温度:0.0~50.0℃ (精度:±0.8℃) 温度:32.0~122.0°F (精度:±1.5°F)	表示	デジタルLCD表示
電源	単4電池×6本(付属)	電池寿命	8時間
機能	メモリー・リコール機能、ホールド機能	サイズ	78×38×185(H)mm
プローブサイズ	伸縮長:280~940mm センサ部直径:13mm 最大外径:φ12(握り手部分)	センサーコード長	1.8m
ケースサイズ	275×200×65mm	使用温度環境	5~40℃
重量	355g		
ハードケース付			
大きな液晶表示で見やすく、風速・温度同時表示			

センサプローブが伸縮式で、高所測定が楽にできます。

多彩な表示形式 (m/s、km/s、mile/h、knots、℃、°F)

最大・最小値機能付

メモリー・リコール機能、ホールド機能付

ハンディタイプで風速・温度同時表示、多彩な単位表示、プローブ伸縮可能

【主な使用用途】

- ・ビル空調施設管理
- ・労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務
- ・クリーンルームやハウス園芸等の空調管理
- ・工場快適省エネ管理
- ・シックハウス対策換気測定

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.