

品番：EA743SK

品名：アネモメーター



販売価格	33,000円(税抜)／36,300円(税込)			
カタログ価格	33,000円(税抜)／36,300円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/23 19:18現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



仕様

メーカー	カスタム(CUSTOM)	型番	AHLT-100
風速測定範囲	0.4～30m/s(分解能:0.1)、1.4～108km/h(分解能:0.1)	温湿度	0～50℃(分解能:0.1℃)、10～95%(分解能:0.1%RH)
温度計	K熱電対-100℃～1,300℃	照度計	0～20,000Lux(分解能1)
電源	9V形乾電池×1個	電池寿命	約30時間(アルカリ乾電池使用時)
サイズ	60×33×156(H)mm	重量	約160g(電池含む)

K熱電対プローブはEA701BA-61～-66A(別売)からお選びください。

風速、温湿度、K熱電対温度計(別売センサーが必要)、照度計の4機能

代替品

	品番 EA743DB コメント 仕様ご確認下さい。
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

